


# Hafa®

## Bione 160 RH




NO


### Før du begynner...



### Informasjon og mål



Fotens justeringsmonn ca. 30 mm  
OBS – kan variere avhengig av gulvets fall.



Plassering støttefot (6 stk.) For å unngå at en støttefot havner rett over gulvsluket, bør du kontrollere hvor karetets støtteføtter og utløp er plassert.

Modell	Bione 160RH	
Størrelse, mm	1600x815/975x650	
Volum	350 liter	
Vanndybde	490 mm	
Kardybde innv.	510 mm	

### Materialer

Karet er lagd av sanitetsakryl av høyeste kvalitet og er forsterket med glassfiberarmert polyester. Dette gir et kar med mange fordeler. Det holder godt på varmen og har en blank og slitesterk overflate som ikke gir grobunn for mikroorganismer.

Sanitetsakrylet er svært slitesterkt og lett å rengjøre. Hvis karet mister glansen, går det godt an å vokse med vanlig bil- eller båt voks. Ripper og småskader kan lett slipes og poleres vekk, ettersom akrylet er gjennomfarget.

Karet har en forsterket bunnplate og el-galvanisert benstativ for å forhindre rustangrep. Justerbare føtter gjør det lett å tilpasse karet på alle gulv. Karet leveres med komplett avløpssett.

### Vannvolum

Volum 350 liter (opp til overløp)

### Front

Følger med som standard

### Blandebatteri

Komfortpakke & Eksklusivpakke er ferdigboret for Dinavi 4-hulls blandebatteri.

### Varmer

Dette karet kan fås med 1500 W og 3000 W varmer.

### Husk

Ved innbygging skal karet være på plass, da det kan forekomme avvik i mål.

*Med forbehold om rett til endringer*

# Hafa®

Hafa  
Svarvaregatan 5, Box 525  
SE-301 80 Halmstad  
SWEDEN

[www.hafa.se](http://www.hafa.se)  
[www.hafa.dk](http://www.hafa.dk)  
[www.hafabad.no](http://www.hafabad.no)  
[www.hafa.fi](http://www.hafa.fi)  
[www.hafabathroom.ru](http://www.hafabathroom.ru)  
[www.hafa.eu](http://www.hafa.eu)

E-mail:  
[service@hafa.se](mailto:service@hafa.se)