


Mått och teknisk information : ZigZag handdukstork




Mått

A	B	C	D	E	F
600	500	470	470	420	90
835	500	470	470	655	90
1070	500	470	470	890	90
1310	500	470	470	1130	90
1545	500	470	470	1365	90
1780	500	470	470	1600	90

Mått och teknisk information : ZigZag handdukstork


Installation med Elpatron KTX



Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1




Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, synlig anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

Standardlängd på kabeln är 1,5 m
Går att beställa med längre kabel



Underkant handdukstork


Illustration visar mått för installation med Radiatorventil T-MMA

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

Från underkant handdukstork till underkant ventil är totalmåtten 76 mm

Mått och teknisk information : ZigZag handdukstork

Installation med Elpatron MOA



Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron MOA, synlig/dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork.
Se markering sid 1

Observera att MOA har integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten.
Dold anslutning innebär att det följer med en täckkåpa som sätts mellan termostaten och väggen

Se ritning nedan

Standardlängd på kabeln är 1,5 m
Går att beställa med längre kabel

