


FM Mattsson Tronic WMS, duschblandare (160 c/c)



Skyddsmodul 



FM Mattsson Tronic WMS, duschblandare (160 c/c)

FM Mattsson Tronic WMS, duschblandare (160 c/c)

- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling (med abonnemang)
- Ställbar hygienspolning, intervall och spoltid (för att undvika stillastående vatten)
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Utlopp ned
- Termostatfunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på c:a 42°
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Blandaren startar genom att hålla hand eller finger mot ringen på sensorfönstret. Efter start spolar blandaren i 1 min därefter startar en personavkänning och blandaren går så länge någon står framför blandaren.
- Efter en total spoltid av 3 min stänger duschen av sig. Om personen lämnar området framför duschen så stänger den av efter 20 sek. Manuell avstängning under pågående spolning sker genom att hålla hand eller finger mot ringen på sensorfönstret.
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning, max spoltid 5 min
- Avstängning av flöde via magnet, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasaner- ing
- Batteridrift, kan konverteras till nät drift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- OBS! Gateway och abonnemang krävs för WMS
- Enkel installation och service
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Enkelt att byta batteri utan att stänga av vattnet
- Vid nät drift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. 1623-1000 och stickproppsadapter art.nr. 1619-4000, alternativt transformator art.nr. 1619-3000

Inställningar:

- Omställbar temperaturbegränsning
- Med gateway och WMS:
 - Hygienspolning med ställbar tid och intervall
 - Initiera hetvattenspolning
 - Programmering av spoltider, temperaturlarm och temperaturstopp
 - Larm för överskriden tid för stillastående vatten

FM Mattsson Tronic WMS, duschblandare (160 c/c)

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom	1680-1000	835 91 06